

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /
plattestørrelse: ST/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til :**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	40 mm
Plattestørrelse	12 mm
Vendeplattetilknytning	venstre og neutral
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Skære- / skillested	40 mm
Vendeplatteskrue	320620 S01
Midterforskydning L_3	27 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Torx-skrue nr. 2 Type 2	320620 2
-------------------------	----------