

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264910; 264930; 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PCLNR

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Knæled	320612 P01
Midterforskydning L_3	27 mm
Fjederstift	320618 P01

Plattestørrelse	12 mm
Skære- / skillested	40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNR
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Samlet længde L	40 mm
Vendeplattetilknytning	venstre og neutral
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæledsskrue	320611 P01
Underlægsplade	320610 P01
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01