

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264910; 264930; 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 25 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 32 mm

Midterforskydning L_3 : 17 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Mindste forborings-Ø D_{\min}	32 mm

Vendeplatteskrue	320620 S01
Samlet længde L	35 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skære- / skillested	25 mm
Vendeplattetilknýtning	venstre og neutral
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Torx-skrue nr. 2 Type 2	320620 2
-------------------------	----------