

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 32 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 40 mm

Midterforskydning L_3 : 22 mm

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Vendeplatteskrue	320620 S01
Skære- / skillested	32 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..

ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR
Vendeplattetilknøytning	venstre og neutral
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	40 mm
Samlet længe L	35 mm
Angrebsvinkel	95 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Torx-skrue nr. 2 Type 2	320620 2
-------------------------	----------