

SWISS TOOLS

**Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskifter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Skære- / skillested	32 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	22 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCL
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Samlet længde L	35 mm
Plattestørrelse	11 mm

Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved