

Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, højde 950 mm med Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923647 1500
GTIN	4062406264932
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625

Antal hylde, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016**(kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20

Understelsbredde	1300 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Vægt	173 kg
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Højde	950 mm
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

