

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med venstreanslag / skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 800/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
--------	--------

Dørhøjde	525 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Nytte højde for skuffer	150 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte flade i G	Klemholder
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Vægt	50 kg
Antal døre	1
Låge, nytte højde	525 mm
Antal skuffer	2
Døranslag	venstre
Skuffer, nytte bredde i G	20
Nytte bredde	550 mm
Højde	800 mm
Dybde	650 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12

914226 KO12

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Kabinet 24G med låge med venstreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 800/525 mm	927727 800/525
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10