

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 12x20G, Højde/lågehøjde: 700/525mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927420 700/525
GTIN	4062406264956
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Antal hylder, højdeindstillelige	1
Nyttebredde	350 mm

Bredde	400 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Nytteøjde for skuffer	75 mm
Antal døre	1
Højde	700 mm
Vægt	20 kg
Døranslag	Højre
Bredde i G	12
Dybde i G	20
Dybde	650 mm
Dørhøjde	525 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21