

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G med låge med venstreanslag / skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 900/2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927612 900/2  |
| GTIN                | 4062406265014 |
| Artikelklasse       | 9GG           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nyttehøjde for skuffer | 150 mm |
|------------------------|--------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Låge, nyttehøjde                   | 625 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G            | 20   |
| Dørhøjde                           | 625 mm   |
| Skuffer, nyttebredde i G           | 20   |
| Dybde                              | 650 mm   |
| Skuffer, nytteflade i G            | Klemholder   |
| Bredde                             | 600 mm   |
| Antal skuffer                      | 2  |
| Antal døre                         | 1  |
| Vægt                               | 52 kg  |
| Skuffer, nyttedybde                | 500 mm   |
| Døranslag                          | venstre  |
| Højde                              | 900 mm   |
| Nyttebredde                        | 550 mm   |
| Skuffer, fronthøjde                | 75 mm  |
| Skuffer, fronthøjde                | 75 mm  |
| Skuffer, nyttebredde               | 500 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne      | 75 kg  |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 %  |
| Døråbningsvinkel                   | 180 grader   |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab               | 20x20G   |
| Produkttype                        | Filebænkabinet   |

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12

914226 KO12

|   |                |
|---|----------------|
| Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm   | 927800 75      |
| Kabinet 24G med låge med venstreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 900/625 mm | 927727 900/625 |
| Låseblænde til GridLine Type KO21   | 914227 KO21    |
| Gribelisterendekapper20 dele Type 10  | 951025 10      |