

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med låge med venstreanslag til selvbestykning med skuffer, 12x20G, Højde/lågehøjde: 800/525mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927422 800/525
GTIN	4062406264987
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	650 mm
Dybde i G	20

Nyttehøjde for skuffer	150 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Højde	800 mm
Vægt	27,1 kg
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Bredde	400 mm
Antal døre	1
Bredde i G	12
Dørhøjde	525 mm
Nyttebredde	350 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12