

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G med låge med venstreanslag, Højde/antal skuffer: 800****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927617 800
GTIN	4062406265052
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Lågehøjde mm: 700

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	650 mm
Dørhøjde	700 mm

Nyttehøjde	700 mm
Vægt	31 kg
Låge, nyttehøjde	700 mm
Nyttebredde	550 mm
Antal skuffer	0
Antal døre	1
Højde	800 mm
Bredde	600 mm
Døranslag	venstre
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
----------------------------------	-------------