

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med venstreanslag, Højde/antal skuffer: 600**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927617 600
GTIN	4062406265038
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Låge, nyttehøjde	525 mm
Nyttebredde	550 mm

Dybde	650 mm
Antal døre	1
Antal skuffer	0
Bredde	600 mm
Dørhøjde	525 mm
Nyttehøjde	525 mm
Højde	600 mm
Vægt	26 kg
Døranslag	venstre
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
----------------------------------	-------------