

Garant**6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort, sekskant: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631709 5
GTIN	4062406265106
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 7422****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

sekskant	5 mm
Længde	36 mm
Ø indgangsside	12,5 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats