

Garant**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637549 TX40
GTIN	4062406265519
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	107 mm
Ø indgangsside	17,5 mm
Torx®-profil	TX40
Profilmål A	6,6 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats