

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/11**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	27 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplattetilknøytning	venstre og neutral
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCR
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	40 mm
Skære- / skillested	40 mm

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved