

SWISS TOOLS

**Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skære- / skillested	40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDQCL
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	50 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Samlet længde L	40 mm

Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved