

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/13**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Skære- / skillested	32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCL
Vendeplattetilknøytning	højre og neutral
Samlet længde L	35 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..

Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved