

SWISS TOOLS

**Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattetilknýtning	venstre og neutral
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCR
Samlet længde L	35 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	22 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skære- / skillested	32 mm

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	40 mm
Plattestørrelse	11 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved