

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/15**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SVQBR
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	35 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..

Skære- / skillested	25 mm
Vendeplattetilknytning	venstre og neutral
Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved