

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/14**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	40 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skære- / skillested	40 mm
Midterforskydning L ₃	27 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCL
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplattetilknytning	højre og neutral

Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved