

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/15**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Skære- / skillested	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Midterforskydning L ₃	17 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SVQBL
Samlet længde L	35 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm

Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved