

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /
plattestørrelse: ST/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til :**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 32 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVQBR

passende vendeskærsplatter: VB.. 1604..

Angrebsvinkel: 107,5 grader

Mindste forborings-Ø D_{min} : 40 mm

Midterforskydning L_3 : 22 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	320626 S05/07
Midterforskydning L_3	22 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SVQBR

Vendeplattetilknýtning	venstre og neutral
Samlet længde L	35 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Skære- / skillested	32 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Torx-skrue nr. 2 Type 2	320626 2
-------------------------	----------