

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/17



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	320626 S05/07
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Midterforskydning L ₃	27 mm
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SVQBL
Samlet længde L	40 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
Vendeplattetilknytning	højre og neutral
Skære- / skillested	40 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved