

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/16**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	SVQBL
Samlet længde L	35 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Skære- / skillested	32 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	40 mm
Vendeplatteskrue	320626 S05/07
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Angrebsvinkel	107,5 grader

Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved