

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 700/525mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	26 kg
Låge, nyttehøjde	525 mm
Bredde	600 mm
Højde	700 mm

Dybde	650 mm
Nyttehøjde for skuffer	75 mm
Nyttebredde	550 mm
Døranslag	Højre
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12