

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med venstreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 600/425mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Vægt	26 kg
Bredde	600 mm
Låge, nyttehøjde	425 mm

Nyttehøjde for skuffer	75 mm
Højde	600 mm
Nyttebredde	550 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
----------------------------------	-------------