



Rengøringsbold, Kugle-Ø / Type: 60H



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358971 60H
GTIN	4020772017583
Artikelklasse	38L

Beskrivelse

Udførelse:

Passende til spændetangspatroner og Weldon-holdere (spænde-Ø 16 mm). Montering i spindlen på CNC-maskiner. Til automatisk rengøring. Vandret udførelse.

Fordel:

- **Grundig rengøring af maskinens indre.**
- **Reducerer rengøringstiden.**
- **Arbejdsområde på 360°.**

Funktion:

Takket være rotationen af kuglen og spindelbevægelsen opnås der en optimal rengøring af CNC-maskiners indre dele. Som rengøringsmiddel anvendes kølesmøremidlet, der tilføres via spindlen.

Teknisk beskrivelse

Tryk	5 - 120 bar
Omdrejningstal	100 min ⁻¹
Skaft-Ø	16 mm
Udførelse	Vandret

Længde L	120 mm
Antal udgange	15 stk,
Produkttype	Rengøringskugle