

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med venstreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 700/525mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 927727 700/525 |
| GTIN | 4062406266141 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Nyttehøjde for skuffer | 75 mm |
| Låge, nyttehøjde | 525 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Vægt | 26 kg |
| Dybde | 650 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Nyttebredde | 550 mm |
| Højde | 700 mm |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Døråbningsvinkel | 180 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20×20G |
| Produkttype | Filebænkabinet |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Skydegreb til GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
|----------------------------------|-------------|