

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G med låge med venstreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 900/525mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927727 900/525
GTIN	4062406266172
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	900 mm
Vægt	35,3 kg

Nyttehøjde for skuffer	250 mm
Bredde	600 mm
Dybde	650 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
----------------------------------	-------------