

**Garant****GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Bemærk:**

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	22 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,2 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	102 mm
$\varnothing D_3$	42 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Skær- $\varnothing D_c$	52 mm
Antal skær Z	5
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	0,87 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\max}$	39,55 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Indvendig køling	ja
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP