

Garant**GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z:
63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjssystem med **yderst stabilt vendeplatteunderlag** til **processikkert arbejde**. **Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier** bidrager væsentligt til **aflastning af hovedspindlen**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,8** anvendes med bit nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	1,2 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Antal skær Z	6
Indstillingsvinkel κ	15 grader
$\varnothing D_3$	53 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,68 grader

Serie	Power Q
Ramplinglængde L for α_{maks}	50,55 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
passende vendeskærsplatter	XOMU094812
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	116 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 7	219799 7
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP