

SWISS TOOLS

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	35 mm
Fjederstift	320618 P05
Vendeplattetilknøytning	højre og neutral
Underlægsplade	320610 P05
Mindste forborings- \varnothing D _{min}	40 mm
Midterforskydning L ₃	22 mm
Skære- / skillested	32 mm
Plattestørrelse	15 mm
Knæledsskrue	320611 P05
ISO-kode vendeskærsplade	PDUNL

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Knæled	320612 P05
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05