

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, højre, System /  
plattestørrelse: ST/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til :**

Borestangsskafter nr. 320102; 320103; 320407 og 320408.

Indvendig køling: ja

Skære- / skillested: 32 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PDUNR

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 40 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Knæled	320612 P05
Knæledsskrue	320611 P05
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	40 mm

Fjederstift	320618 P05
Vendeplattetilknøytning	venstre og neutral
ISO-kode vendeskærspalte	PDUNR
Plattestørrelse	15 mm
Samlet længde L	35 mm
Skære- / skillested	32 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	22 mm
Underlægsplade	320610 P05
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

---

## Tilbehør

Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05