

SWISS TOOLS

**Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	40 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	50 mm
Vendeplattetilknýtning	højre og neutral
Plattestørrelse	15 mm
Skære- / skillested	40 mm
Fjederstift	320618 P05
Underlægsplade	320610 P05
ISO-kode vendeskærspalte	PDUNL
Knæled	320612 P05
Knæledsskrue	320611 P05

Midterforskydning L <sub>3</sub>	27 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

---

## Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05