



Lille måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 12,5IPmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434031 12,5IP
GTIN	7640125680881
Artikelklasse	46A

Beskrivelse

Udførelse:

Det mindste digitale måleur (hus-Ø 45 mm) med patenteret, induktivt målesystem. Batterilevetid > 3500 timer. Omfattende funktioner: ABS og relativ tilstand, FORUDINDSTILLET. Forsynet med ekstra svalehaleføring på bagsiden.

Funktion:

ABS og relativ modus, PRESET. IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel med USB og 9-polet Opto RS232, serielt tilslutning og kombineret, ekstern strømforsyning nr. 498951.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kabinet-Ø	45 mm

Målekraft	0,6 – 1,3 N
Måleområde	12,5 mm
Indspændingskaft-Ø h6	8 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Husets tykkelse	22 mm
Kalibrering	C1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2