

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Udvendigt måleur, Måleområde: 0-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Artikelklasse	46Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.

**Teknisk beskrivelse**

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Måleur-Ø	65 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	80 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 20 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog

Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

**Services**

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S