


Kroepelin
Längenmesstechnik**Udvendigt måleur, Måleområde: 0-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.

Teknisk beskrivelse

Maks. følerarmslængde L (måledybde)	35 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Aflæsning	0,005 mm
Måleområde	0 - 10 mm
Fejlgrænse	0,015 mm
Måleur-Ø	65 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

Services

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S