

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur, Måleområde: 10-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438965 10-30
GTIN	2050002040922
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440; trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	10 - 30 mm
Min. nyttebredde	1,2 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
HM-følerkugle-Ø	1 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	2

Maks. følerarmslængde L (måledybde)	85 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Maks. nyttedybde	5,2 mm
Målekraft	1,1 - 1,6 N
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleür

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

Tilbehør

081561 LR3

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type D1	497440 D1
Tilslutningskabel Type USB2	497440 USB2
Kontaktfladeadapter Type A2	498954 A2
Tilslutningskabel Type D2	497440 D2