



Digitalt længdemålefølgersæt µFinder GT, Type: 31



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434718 31
GTIN	7630041143669
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Mobilt, meget præcist sæt til parallellitets- og rethedsmålinger samt til opretning af maskiner i kvalitetskontrol og service.

Robust, bærbar displayenhed med skala- og talvisning til induktive målefølere. Entydig og fejlfri aflæsning vha. detaljeret skalavisning. 5-dobbelt zoom-tilstand. Meget lang driftstid på over 300 timer. Optimal håndtering vha. ergonomisk design og Soft-Touch-overflade.

- **Vinkelbevægelig måleindsats til målinger i to retninger.**
- **Armsystem med kuglelejer og masseudligning.**
- **Kollisionsbeskyttet med to glidekoblinger.**
- **Måleindsats med hårdmetalkugle – Ø 2 mm, der kan drejes 180°.**
- **Automatisk føleretningsomskiftning uden fortegnsskift.**
- **Kabinet med to svalehalelister.**

Leveringsomfang:

Inklusive driftsvejledning, bærbar displayenhed TWIN-T10 nr. 434716 str. T10, 4x batteri nr. 081561 str. LR6, lille magnetmålestativ, kuffert. Inklusive induktiv måleføler nr. 434779 str. GT31.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
-----------------------------	---

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Målekraft	0,2 N
Indspændingskraft-Ø h6	8 mm
Målespænd	0,3 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Vippeindikator