



## Digitalt længdemålefølgersæt $\mu$ Finder GT, Type: 22



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434718 22
GTIN	7630041143676
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mobilt, meget præcist sæt til parallellitets- og rethedsmålinger samt til opretning af maskiner i kvalitetskontrol og service.

Robust, bærbar displayenhed med skala- og talvisning til induktive målefølere. Entydig og fejlfri aflæsning vha. detaljeret skalavisning. 5-dobbelt zoom-tilstand. Meget lang driftstid på over 300 timer. Optimal håndtering vha. ergonomisk design og Soft-Touch-overflade. Alsidige præcisionslængdemålefølere.

- **Præcis, kugleført målebolt.**
- **Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.**
- **Spændeskæft  $\varnothing$  8 mm, kan fastspændes i hele længden.**
- **Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejrning.**
- **Perfekt elektromagnetisk afskærmning.**

TESA-længdemålefølere udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.

#### Leveringsomfang:

Inklusive driftsvejledning, bærbar displayenhed TWIN-T10 nr. 434716 str. T10, 4x batteri nr. 081561 str. LR6, lille magnetmålestativ, kuffert. Inklusive længdemåleføler 434777 str. GT22.

## Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,63 N
Målespænd	1 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Vippeindikator