



Våd- og tørstøvsuger AERO, Producentbetegnelse: 21-21INOX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Artikelklasse	07C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og effektiv **våd- / tørstøvsuger** med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver. **Udskilningsgrad > 99,9 %**. Kompakt universalstøvsuger med Push & Clean **filterrengøringsystem**.

- **Med stikkontakt og automatisk tænding til tilslutning af et elektrisk apparat (maks. 2000 W).**
- **Beholder i rustfrit stål med håndtag og slangeholder.**

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, slangeholder, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET).

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Teknisk beskrivelse

Beholdervolumen	20 l
Producentbetegnelse	AERO 21-21 PC INOX
Automatisk tænding	ja

Filterrengøring	Push & Clean system
Bredde	400 mm
Længde	390 mm
Vægt	8,5 kg
Antal turbiner	1
Højde	525 mm
Sugeslangelængde	2,5 m
Arbejdsstøj	64 dB(A)
Kabellængde	5 m
Effektforbrug	1250 W
Udskilningsgrad	99,9 %
Luftvolumenstrøm	60 l/s
Vakuum	210 mbar
Slange-Ø	32 mm
Bemærk	Kompakt, beholder i rustfrit stål
Filtersystem	PET filterelement
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Gulvmundstykke, 400 mm bred Producentbetegnelse 3666	078555 3666
Forlængerrør i rustfrit stål Producentbetegnelse 8074	078556 8074