



Trykluft-dækpumpe Momentstik, Type: PRO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080148 PRO
GTIN	4062406270681
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og professionel til opblæsning af dæk, af plast med beskyttet manometer Ø 80 mm. Påfyldning og trykreducering kan styres med udløsningshåndtaget. **Kalibreret design.** Inkl. stiknippel af stål til kobling NW 7,2 – 7,8.

Bemærk:

Nøjagtighedsklasse 2,5.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 12 bar
Længde, slange	1000 mm
Produkttype	Dækpumpe