

Garant**GARANT Master Titan HM-mini-fræser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202287 3
GTIN	4062406270940
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. **Skaftlængde iht. DIN** til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.

Spar efterslibekomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Gunstig og ekstra stabil udførelse til **high-performance-titan-spåntagning**.

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	40 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Samlet længde L	50 mm
Skær-Ø D _c	3 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Antal tænder Z	3
Skærlængde L _c	6 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f _z til beskæring i titan > 850 N/mm ²	0,012 mm
Hjørneafrundning r _v	0,03 mm
Serie	Master Titan

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	egnet		