

**Elektrisk isoleringsbånd, Breddexlængde (mmxm): 19X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M Scotch® Super 88 og **Scotch® Super 33+** er et meget elastisk premium-tape, som er modstandsdygtigt overfor ultraviolette stråler, fugtighed, lud, mange syrer og opløsningsmidler.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Tykkelse: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Bæremateriale	PVC-folie
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Lager luftfugtighed	75 %
Længde	33 m
Mindst holdbar til	60 måned
Producentbetegnelse	Scotch® Super 33+

Datablad

Bredde	19 mm
temperaturbestandig op til	-18 - 90 °C
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Lagertemperatur	10 - 27 °C
Tykkelse	0,18 mm
Farve	sort
Med liner	nej
Produkttype	Klæbebånd