

**Elektrisk isoleringsbånd, Breddexlængde (mmxm): 19X20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**3M Scotch® Super 88** og **Scotch® Super 33+** er et meget elastisk premium-tape, som er modstandsdygtigt overfor ultraviolette stråler, fugtighed, lud, mange syrer og opløsningsmidler.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Tykkelse: 0,18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	19 mm
Bæremateriale	PVC-folie
Producentbetegnelse	Scotch® Super 33+
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Farve	sort

Tykkelse	0,18 mm
Mindst holdbar til	60 måned
Med liner	nej
Klæbebåndstype	enkeltsidet
temperaturbestandig op til	-18 - 90 °C
Lager luftfugtighed	75 %
Længde	20 m
Lagertemperatur	10 - 27 °C
Produkttype	Klæbebånd