



## Polygriptang, Hel længde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813702 300
GTIN	4003773084662
Artikelklasse	83D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Kemisk sortfarvet polygriptang, greb med plastovertræk. **Laserforarbejdet skala (metrisk)** på forsiden og **tømmemål** på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

#### Anvendelse:

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

#### Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	0 - 68 mm
Hel længde	300 mm
Kæbelængde	32 mm
Produkttype	Polygriptang

### Tilbehør

Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 300	813725 300
--	------------