



LED-lommelygte Core med batteri, Type: P6R-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og håndstrop.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	3,7 V
Producentbetegnelse	P6R-CORE
Hoved-Ø	35 mm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
ATEX-zone	Ingen
Lysnet	600 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Samlet længde	151 mm

Lysnet, trin 2	240 lm
Vægt	170 g
Brændetid	2 h
Antal medfølgende akkuer	1
Smart Light Technology (SLT)	ja
Batteritype	Lithium-ion
Lysvarighed, trin 2	6 h
Lyskilde	LED-modul
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 3	15 lm
Lysvarighed, trin 3	95 h
Produkttype	Lommelygte