

**Foldeskive, Ø 160 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 555181 120 |
| GTIN | 4062406272401 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Foldet slibelæred. Borings-Ø 10 mm.

Anvendelse:

Perfekt til bearbejdning af svejsesamlinger, hjørner og smalle noter. Anvendelse på alle sider eller fladt.

Maks. omdrejningstal 5.500 min⁻¹.

Bemærk:

Anvend spændedorn nr. 555785 str. 10.

Anbefalet omdrejningstal: 3800 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 3800 min ⁻¹ |
| Korn | 120 |
| Skive-Ø | 160 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 160 mm |

Produkttype

Slibelærredring

Tilbehør

Spændedorn Passer til borings-Ø 10 mm

555785 10