

**Foldeskive, Ø 160 mm, Korn: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555181 180
GTIN	4062406272418
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Foldet slibelæred. Borings-Ø 10 mm.

**Anvendelse:**

Perfekt til bearbejdning af svejsesamlinger, hjørner og smalle noter. Anvendelse på alle sider eller fladt.

Maks. omdrejningstal 5.500 min<sup>-1</sup>.

**Bemærk:**

Anvend spændedorn nr. 555785 str. 10.

Anbefalet omdrejningstal: 3800 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	3800 min <sup>-1</sup>
Korn	180
Skive-Ø	160 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 160 mm

Produkttype

Slibelærredring

---

**Tilbehør**

Spændedorn Passer til borings-Ø 10 mm

555785 10