

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med låge med venstreanslag, Højde/antal skuffer: 900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927312 900
GTIN	4062406272494
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Lågehøjde mm: 800

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Låge, nyttehøjde	800 mm
Bredde	400 mm

Antal skuffer	0
Nyttebredde	350 mm
Døranslag	venstre
Vægt	32,6 kg
Dørhøjde	800 mm
Nyttehøjde	800 mm
Højde	900 mm
Antal døre	1
Dybde	650 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1